




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSN0002A04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: ENC01A
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Einsatzbereich		
Applikation		Ex-Bereich Zone 1
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 15 DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Sicherheitskennwerte		
Max. Eigenkapazität	[nF]	0,196
Max. Eigeninduktivität	[µH]	4
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 43
Werkstoffe		TPU blau
Werkstoff Griffkörper		TPU, blau
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Bemerkungen		Beim Einsatz von Buchsen im explosionsgeschützten Bereich (ATEX) bestehen besondere Anforderungen an die Verkabelung. Die Anforderungen der einschlägigen Errichterbestimmungen sind unbedingt durch den Anwender in Eigenverantwortung zu beachten.
Verpackungseinheit		1 Stück



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSN0002A04

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR / PVC, blau, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU, blau; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



Anschluss



BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
WH =	blau
	weiß