


DTE914



RFID-Kompaktgerät

DTRUHFA HLRWETUS04




Einsatzbereich	
Funkzulassung für	China
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	19,2...28,8 DC
Stromaufnahme [mA]	500
Leistungsaufnahme [W]	8,6
Schutzklasse	III
Arbeitsfrequenz [MHz]	920,5...924,5
RFID-Standard	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Sendeleistung EIRP [mW]	200; (maximal: 250 mW)
Ausgänge	
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]	100; (max.)
Schnittstellen	
Kommunikationsschnittstelle	Ethernet
Ethernet - TCP/IP	
Protokoll	TCP/IP
Werkseinstellungen	IP-Adresse: 192.168.0.79 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Gateway IP-Adresse: 192.168.0.100
Verwendungstyp	Parametrierung; Datenübertragung
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...55
Hinweis zur Umgebungstemperatur	mit Montageplatte und Kühlkörper: -20...60 °C
Lagertemperatur [°C]	-25...80
Schutzart	IP 67

DTE914



RFID-Kompaktgerät

DTRUHFA HLRWETUS04

Zulassungen / Prüfungen		
Schockfestigkeit	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / Dauerschock 50 g (11 ms) / Einzelschock
Vibrationsfestigkeit	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	691,15
Abmessungen	[mm]	113 x 118,6 x 50
Werkstoffe	Gehäuse: Aluminium; PBT / PC; Edelstahl	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Spannungsversorgung	1 x LED, grün
	LED-Balkenanzeige	4 x LED, gelb Signalstärke ID-TAG
	Status	2 x LED, grün / rot Feldbusschnittstelle
	Status	2 x LED, grün / gelb Ethernet
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss - Ethernet		
Steckverbindung: 2 x M12; Codierung: D		
		
ETH1 / ETH2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung		
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A		
		
PWR		
1	L+	
2	digitaler Ein-/Ausgang 2	
3	L-	
4	digitaler Ein-/Ausgang 1	
5	nicht belegt	