




Verbindungskabel

VDOAH043MSS0001H04STGH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



| Einsatzbereich            |                     |               |
|---------------------------|---------------------|---------------|
| Besondere Eigenschaft     | halogenfrei         |               |
| Elektrische Daten         |                     |               |
| Betriebsspannung          | [V]                 | 10...30 DC    |
| Umgebungsbedingungen      |                     |               |
| Umgebungstemperatur       | [°C]                | -25...90      |
| Schutzart                 | IP 67               |               |
| Mechanische Daten         |                     |               |
| Werkstoffe                | TPU                 |               |
| Werkstoff Griffkörper     | TPU                 |               |
| Werkstoff Überwurfmutter  | Messing, vernickelt |               |
| Anzeigen / Bedienelemente |                     |               |
| Anzeige                   | Schaltzustand       | 2 x LED, gelb |
|                           | Betrieb             | 1 x LED, grün |
| Bemerkungen               |                     |               |
| Verpackungseinheit        | 1 Stück             |               |



## Verbindungskabel

VDOAH043MSS0001H04STGH040MSS

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

#### Anschluss



Adernfarben :  
 BK = schwarz  
 BN = braun  
 BU = blau  
 WH = weiß

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

