




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF040VAS0025E04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVT137  
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



| Einsatzbereich            |      |                           |
|---------------------------|------|---------------------------|
| Besondere Eigenschaft     |      | silikonfrei               |
| Silikonfrei               |      | ja                        |
| Elektrische Daten         |      |                           |
| Betriebsspannung          | [V]  | < 60 AC / < 75 DC         |
| Schutzklasse              |      | III                       |
| Strombelastbarkeit gesamt | [A]  | 3                         |
| Umgebungsbedingungen      |      |                           |
| Umgebungstemperatur       | [°C] | -25...90                  |
| Schutzart                 |      | IP 68                     |
| Mechanische Daten         |      |                           |
| Gewicht                   | [g]  | 896,4                     |
| Abmessungen               | [mm] | 10 x 10 x 31              |
| Werkstoffe                |      | PVC                       |
| Werkstoff Griffkörper     |      | PVC                       |
| Werkstoff Überwurfmutter  |      | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
| Bemerkungen               |      |                           |
| Verpackungseinheit        |      | 1 Stück                   |



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF040VAS0025E04

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 25 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm



### Anschluss



|      |               |
|------|---------------|
| BK = | Adernfarben : |
| BN = | schwarz       |
| BU = | braun         |
| WH = | blau          |
|      | weiß          |