


## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH080MSS0005A06

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E10980

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



## Elektrische Daten

|                  |     |                   |
|------------------|-----|-------------------|
| Betriebsspannung | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
|------------------|-----|-------------------|

## Umgebungsbedingungen

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...90 |
|---------------------|------|----------|

|           |  |       |
|-----------|--|-------|
| Schutzart |  | IP 67 |
|-----------|--|-------|

## Mechanische Daten

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| Werkstoffe |  | TPU |
|------------|--|-----|

|                       |  |     |
|-----------------------|--|-----|
| Werkstoff Griffkörper |  | TPU |
|-----------------------|--|-----|

|                          |  |                     |
|--------------------------|--|---------------------|
| Werkstoff Überwurfmutter |  | Messing, vernickelt |
|--------------------------|--|---------------------|

## Bemerkungen

|                    |  |         |
|--------------------|--|---------|
| Verpackungseinheit |  | 1 Stück |
|--------------------|--|---------|



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH080MSS0005A06

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR / PVC, schwarz; 6 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



### Anschluss

|   |    |
|---|----|
| 1 | WH |
| 2 | GN |
| 3 | YE |
| 4 | GY |
| 5 | BN |
| 7 | BU |

|      |               |
|------|---------------|
|      | Adernfarben : |
| BN = | braun         |
| BU = | blau          |
| GN = | grün          |
| GY = | grau          |
| WH = | weiß          |
| YE = | gelb          |