




Verbindungskabel

VDOGS040--S0001H04DOGH040MSS



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Schleppketteneignung	
Silikonfrei	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	8...32 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-20...80
Schutzart	IP 67; (Gegenstecker gesteckt)	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	94,3
Werkstoffe	PA; Buchse: TPU orange; Dichtung: FKM	
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt	
Schleppketteneignung	ja	
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
	Biegezyklen	> 5 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m



Verbindungskabel

VDOGS040--S0001H04DOGH040MSS

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss - Buchse


Steckverbindung: 1 x DEUTSCH-Steckverbinder, gerade



Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,4 mm; 4 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm

