


E11774



Konfektionierbare Buchse

SDOGH050MSSFKPG



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 45 AC / < 70 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4; (...40 °C)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...100
Schutzart	IP 68

Mechanische Daten

Gewicht [g]	29,9
Abmessungen [mm]	20 x 20 x 46
Werkstoffe	PA
Werkstoff Griffkörper	PA
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

E11774



Konfektionierbare Buchse


SDOGH050MSSFKPG

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



Anschluss

