


E11917



Einbaubuchse

EDOGH050MSS00,7E05(M16)



1 O-Ring



Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 125 AC/DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...85

Schutzart IP 68

Mechanische Daten

Gewicht [g] 25,1

Einbaugewinde M16

Werkstoffe Zinkdruckguss vernickelt

Werkstoff Griffkörper Zinkdruckguss, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E11917



Einbaubuchse

EDOGH050MSS00,7E05(M16)

Elektrischer Anschluss


Kabel: 0,7 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Zinkdruckguss, vernickelt



Anschluss



Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
GN/YE = grün / gelb
WH = weiß