E12354

Konfektionierbare Buchse

SDOGH040MSSFKSG



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Ausführung		Ethernetkabel, D-codiert
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	46,7
Abmessungen	[mm]	20 x 20 x 58
Werkstoffe		Zinkdruckguss vernickelt
Werkstoff Griffkörper		Zinkdruckguss, vernickelt
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E12354

Konfektionierbare Buchse

SDOGH040MSSFKSG

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: Zinkdruckguss, vernickelt; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Geschirmte Anschlussleitung: schirmbar



Anschluss