




Einbaustecker

RSTGB050PLS00.3-05



1 O-Ring

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 600 AC/DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...100

Schutzart IP 68

Mechanische Daten

Gewicht [g] 27,216

Einbaugewinde M16 x 1,5

Werkstoffe Kunststoff

Werkstoff Griffkörper Kunststoff

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E18072



Einbaustecker

RSTGB050PLS00.3-05

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Codierung: A; Griffkörper: Kunststoff; Kontakte: vergoldet



Anschluss

1	WH
2	RD
3	BU
4	OG
5	BK

BK =	Adernfarben :	schwarz
BU =		blau
RD =		rot
OG =		orange
WH =		weiß