




Y-Verbindungskabel

YDOGS040PLS0001H02



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Schleppketteneignung	
Silikonfrei	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	8...32 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-20...85
Schutzart	IP 67; (Gegenstecker gesteckt)	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	86,2
Abmessungen	[mm]	24 x 24 x 54
Werkstoffe	PA	
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	2	
Schleppketteneignung	ja	
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
	Biegezyklen	> 5 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m

E12552



Y-Verbindungskabel

YDOGS040PLS0001H02

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss


Kabel: 1 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x DEUTSCH-Steckverbinder, gerade; Kontakte: vernickelt



Anschluss



BK =
BN =

Adernfarben :
schwarz
braun