




Konfektionierbare Buchse

SDOGX050ZDSFKPG



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte
Ausführung		L-codiert
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 63 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	16
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	53,2
Abmessungen	[mm]	20 x 20 x 58
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück



Konfektionierbare Buchse

SDOGX050ZDSFKPG

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: 1,5...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 8...13 mm; max. 1,5 mit Adernendhülsen

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: L; Griffkörper: PA; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet



Anschluss

