


Schaltnocken für Schwenkantriebe

PUCK/IND/BK/65/8



Einsatzbereich

Ausführung

für mechanische Schnittstellen bei pneumatischen Antrieben oder handbetriebenen Stellgliedern VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	62,9
Schaltnocken Durchmesser	[mm]	65
Lochpaarabstand	[mm]	80
Wellenhöhe Ventilantrieb	[mm]	30
Anzahl der möglichen Schaltfahnenpositionen		8
Werkstoffe	Schaltnocken: PA 6 schwarz; Schrauben: 1.4302 (Edelstahl)	

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück