E20991

Reflektor für Laser-Reflexlichtschranken

REFLECTOR LASER TS-11X11



1 M3 8 mm tief

Einsatzbereich		
Ausführung		eckig, für Laser-Reflexlichtschranken, M3
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...60
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	2,6
Abmessungen	[mm]	11 x 11 x 6
Reflektorfläche	[mm]	9 x 9
Werkstoffe		Schraube: 1.4401 (Edelstahl / 316); Federscheibe: 1.4401 (Edelstahl / 316); Mutter: 1.4401 (Edelstahl / 316); Frontplatte: PMMA; Basisträger: ABS
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück