


Schaltnocken für Schwenkantriebe

PUCK/IND/BL/65/8

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E12517

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Einsatzbereich

Ausführung

für mechanische Schnittstellen bei pneumatischen Antrieben oder handbetriebenen Stellgliedern VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanische Daten

Gewicht [g]

61

Schaltnocken Durchmesser [mm]

65

Lochpaarabstand [mm]

80

Wellenhöhe Ventilantrieb [mm]

30

Anzahl der möglichen
Schaltfahnenpositionen

8

Werkstoffe

Schaltnocken: PA 6 blau; Schrauben: 1.4302 (Edelstahl)

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück