



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-A-A-M6/1,5M



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke	
Applikation	Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung	
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OIF	
OIF		
Reichweite Faseroptik	[mm]	270
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...290
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	157,8
Ausführung Tastkopf	gerade	
Tastkopfgewinde	M6	
Gesamtlänge	[mm]	1500
Minimaler Biegeradius	[mm]	30; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung		
Werkstoffe	Adapter: PA	
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas	
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium	

E20296



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-30-A-A-M6/1,5M

Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 4 x M6, Edelstahl
	Zahnscheiben: 4
	Rändelmutter: 1 x M30
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück