




Einbaustecker

RSTGH040VAS0001-04



1 O-Ring

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 DC
------------------	-----	----------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...90
---------------------	------	----------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	54,431
Einbaugewinde		1/2" NPT
Werkstoffe		1.4401 (Edelstahl / 316)
Werkstoff Griffkörper		1.4401 (Edelstahl / 316)

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: 1.4401 (Edelstahl / 316)



E18057



Einbaustecker

RSTGH040VAS0001-04

Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
WH =	weiß