




Einbaustecker

RSTGH050VAS00.3-05



1 O-Ring

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 DC
------------------	-----	----------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...90
---------------------	------	----------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	54,431
Abmessungen	[mm]	19 x 19 x 25
Einbaugewinde		PG 11
Werkstoffe		1.4301 (Edelstahl / 304)
Werkstoff Griffkörper		1.4301 (Edelstahl / 304)

Bemerkungen


Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm² / AWG 22
--

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: 1.4301 (Edelstahl / 304)



E18102



Einbaustecker

RSTGH050VAS00.3-05

Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GY =	grau
WH =	weiß