




Reflektor für Laser-Reflexlichtschranken

REFLECTOR LASER TS-15



1 M3 8 mm tief

Einsatzbereich

Ausführung rund, für Laser-Reflexlichtschranken, M3

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -10...60

Mechanische Daten

Gewicht [g] 2,8

Abmessungen [mm] Ø 15 / L = 6

Reflektorfläche [mm] Ø 13

Werkstoffe Schraube: 1.4401 (Edelstahl / 316); Unterlegscheibe: 1.4401 (Edelstahl / 316); Mutter: 1.4401 (Edelstahl / 316); Frontplatte: PMMA; Basisträger: ABS

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück