


# E33433



## Schneidringverschraubung

PROGRESSIVE RG FITTING D6/M12x1.0



Einsatzbereich	
Montage	Schneidringverschraubung
Druckfestigkeit [bar]	50
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	34,6
Werkstoffe	1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Sensorikanschluss	Ø 6 mm
Prozessanschluss	Gewindeanschluss M12 x 1
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück