




Einschweißadapter für Prozesssensoren

ADAPT M12-WELDING 3A ACCESSORY



- 1 Leckagebohrung
1 Dichtkante

EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Einsatzbereich

Ausführung	mit Leckagebohrung
Mediumtemperatur [°C]	< 250
Druckfestigkeit [bar]	50

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht [g]	32,35
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Anzugsdrehmoment [Nm]	5...20
Sensorikanschluss	M12 x 1,5 Dichtkonus
Prozessanschluss	Einschweißadapter Ø 19 mm

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------