


# E30155



## Einschweißadapter für Prozesssensoren

ADAPT M12-WELDING BALL ACCESSORY



1 Dichtkante

EC 1935/2004 

### Einsatzbereich

Mediumtemperatur	[°C]	< 250
Druckfestigkeit	[bar]	50

### Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	45,1
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Anzugsdrehmoment	[Nm]	5...20
Sensorikanschluss		M12 x 1,5 Dichtkonus
Prozessanschluss		Einschweißadapter Ø 25 mm

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------