


Einbauadapter für Prozesssensoren

ADAPT IFM-TANK SPUD AV



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 Leckagebohrung
- 3 Dichtfläche



EC 1935/2004 FDA

Einsatzbereich

Ausführung	Zubehör für, PY200x, PM17xx, PI27xx, PG27xx, : Rosemount 1199 (SSW) Tank Spud Seal
Druckfestigkeit [bar]	34

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.



Einbauadapter für Prozesssensoren

ADAPT IFM-TANK SPUD AV

Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 1602
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4; O-Ringe: EPDM
Sensorikanschluss	G 1 Aseptoflex Vario
Prozessanschluss	Tank Spud Rosemount 1199 (SSW) Tank Spud Seal
Abdichtung	Dichtring
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4
Zubehör	
Lieferumfang	O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-konform, E30054
Zubehör optional	O-Ring: 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123
	Dichtungsring:, PEEK, FDA-konform, E30124
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück