




Federscheiben-Kupplung elektrisch isolierend

SPRING COUPLING 30-10-10-22



Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	29,9
Abmessungen	[mm]	Ø 30 / L = 22
Werkstoffe		Aluminium; PA
Anzugsdrehmoment	[Nm]	Anzugsdrehmoment Schrauben: 100 Ncm; Federscheibenkupplung: 60 Ncm
Außendurchmesser D	[mm]	30
Innendurchmesser 1	[mm]	10
Innendurchmesser 2	[mm]	10
Länge L	[mm]	22
Klemmschraube	[mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Max. Drehzahl mechanisch	[U/min]	12000
Max. axialer Wellenversatz	[mm]	± 0,4
Max. radialer Wellenversatz	[mm]	± 0,3
Max. Winkelversatz	[°]	± 2,5
Drehfedersteife	[Nm/rad]	50
Bemerkungen		
Bemerkungen	Die genannten Werte gelten für Kupplungen mit den oben aufgeführten Nabenbohrungen bei 23 °C Raumtemperatur.	
	Die Werte für Radial-, Winkel- und Axialversatz sind Maximalwerte, die im Betriebsfall nicht gleichzeitig ihr Maximum erreichen dürfen.	
Verpackungseinheit	1 Stück	