


## Verbindungskabel

VDOAH040MSS0001A03STGH030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



## Elektrische Daten

|                  |     |                     |
|------------------|-----|---------------------|
| Betriebsspannung | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
|------------------|-----|---------------------|

## Umgebungsbedingungen

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...90 |
|---------------------|------|----------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Schutzart | IP 67 |
|-----------|-------|

## Mechanische Daten

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Werkstoffe               | TPU                 |
| Werkstoff Griffkörper    | TPU                 |
| Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |

## Bemerkungen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|

## Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



## Verbindungskabel

VDOAH040MSS0001A03STGH030MSS

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Anschluss



### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

