


E80380



RFID-Tag

ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit



Einsatzbereich

Betriebstemperatur (aktiv)	[°C]	-25...85
Peaktemperatur (passiv)	[°C]	90

Elektrische Daten

Arbeitsfrequenz	[MHz]	13,56
Speichergröße	[bit]	65536
Speichertyp		FRAM
Chiptyp		MB89R112
Anzahl der Blöcke		256
Blockgröße	[Byte]	32
Unique Identification Number (UID)	[Byte]	8
RFID-Standard		ISO 15693
Max. Lesezyklen		unbegrenzt
Max. Schreibzyklen		unbegrenzt

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Lagertemperatur	[°C]	-40...90
Schutzart		IP 68; IP 69K

Zulassungen / Prüfungen

Funkzulassung		ISO 15693
---------------	--	-----------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	3,85
Montageart		Montage auf Nichtmetall; (schrauben ; Kleben auf Fläche)
Abmessungen	[mm]	Ø 30 / L = 3
Werkstoffe		PPA [ISO 1874: PA6T/6I-GF50]

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E80380



RFID-Tag

ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit

Weitere Daten

Leseabstand bei Montage auf Nichtmetall (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	115