




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH046VAS0005P04



| Einsatzbereich             |      |                                                                     |
|----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| Besondere Eigenschaft      |      | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung |
| Applikation                |      | Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie              |
| Silikonfrei                |      | ja                                                                  |
| Elektrische Daten          |      |                                                                     |
| Betriebsspannung           | [V]  | 10...36 DC                                                          |
| Schutzklasse               |      | II                                                                  |
| Strombelastbarkeit gesamt  | [A]  | 4                                                                   |
| Ausgänge                   |      |                                                                     |
| Elektrische Ausführung     |      | PNP                                                                 |
| Umgebungsbedingungen       |      |                                                                     |
| Umgebungstemperatur        | [°C] | -25...100                                                           |
| Umgebungstemperatur bewegt | [°C] | 5...100                                                             |
| Schutzart                  |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                         |
| Mechanische Daten          |      |                                                                     |
| Gewicht                    | [g]  | 170                                                                 |
| Abmessungen                | [mm] | 15,5 x 15,5 x 45                                                    |
| Werkstoffe                 |      | Gehäuse: PP halogenfrei; Dichtung: EPDM                             |
| Werkstoff Überwurfmutter   |      | 1.4404 (Edelstahl / 316L)                                           |
| Schleppketteneignung       |      | ja                                                                  |



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH046VAS0005P04

|                      |                                   |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schleppketteneignung | Biegeradius bei flexiblem Einsatz | min. 10 x Kabeldurchmesser                                                                    |
|                      | Verfahrgeschwindigkeit            | max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s <sup>2</sup> |
|                      | Biegezyklen                       | > 1 Mio.                                                                                      |
|                      | Torsionsbeanspruchung             | ± 180 °/m                                                                                     |

### Anzeigen / Bedienelemente

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| Anzeige | Schaltzustand | 4 x LED, gelb |
|         | Betrieb       | 2 x LED, grün |

### Bemerkungen


|                    |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, MPPE, halogenfrei, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm



### Anschluss



#### Adernfarben

|    |         |
|----|---------|
| BK | schwarz |
| BN | braun   |
| BU | blau    |
| WH | weiß    |