



## Induktiver Sensor

IGA3005-BPKG/V4A/20M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



### Produktmerkmale

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Elektrische Ausführung | PNP              |
| Ausgangsfunktion       | Schließer        |
| Schaltabstand [mm]     | 5                |
| Gehäuse                | Gewindebauform   |
| Abmessungen [mm]       | M18 x 1 / L = 80 |

### Elektrische Daten

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
| Stromaufnahme [mA]   | 15; (24 V) |
| Schutzklasse         | II         |
| Verpolungsschutz     | ja         |

### Ausgänge

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Elektrische Ausführung                                   | PNP       |
| Ausgangsfunktion                                         | Schließer |
| Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]                | 2,5       |
| Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250       |
| Schaltfrequenz DC [Hz]                                   | 500       |
| Kurzschlussschutz                                        | ja        |
| Ausführung Kurzschlussschutz                             | getaktet  |
| Überlastfest                                             | ja        |

### Erfassungsbereich

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Schaltabstand [mm]        | 5        |
| Realschaltabstand Sr [mm] | 5 ± 10 % |
| Arbeitsabstand [mm]       | 0...4,05 |

### Genauigkeit / Abweichungen


|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Korrekturfaktor      | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
| Hysterese [% von Sr] | 1...15                                                                  |



## Induktiver Sensor

IGA3005-BPKG/V4A/20M

|                                  |               |                                |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Schaltpunktdrift                 | [% von Sr]    | -10...10                       |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>      |               |                                |
| Umgebungstemperatur              | [°C]          | -25...80                       |
| Schutzart                        |               | IP 67                          |
| <b>Zulassungen / Prüfungen</b>   |               |                                |
| EMV                              | EN 60947-5-2  |                                |
| MTTF                             | [Jahre]       | 1884                           |
| <b>Mechanische Daten</b>         |               |                                |
| Gehäuse                          |               | Gewindebauform                 |
| Einbauart                        |               | bündig einbaubar               |
| Abmessungen                      | [mm]          | M18 x 1 / L = 80               |
| Gewindebezeichnung               |               | M18 x 1                        |
| Werkstoffe                       |               | 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); PC |
| <b>Anzeigen / Bedienelemente</b> |               |                                |
| Anzeige                          | Schaltzustand | 1 x LED, gelb                  |
| <b>Zubehör</b>                   |               |                                |
| Lieferumfang                     |               | Befestigungsmuttern: 2         |
| <b>Bemerkungen</b>               |               |                                |
| Verpackungseinheit               |               | 1 Stück                        |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>    |               |                                |
| Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm²    |               |                                |
| <b>Anschluss</b>                 |               |                                |



Adernfarben :  
 BK = schwarz  
 BN = braun  
 BU = blau