




Füllstandsensor zur Grenzstanderfassung

LI0481--K-00KNPKG/US

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: LI2143
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Produktmerkmale	
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Stablänge L [mm]	481
Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Medien	Kühlschmiermittel; Öle
Nicht verwendbar für	Säuren; Laugen
Mediumtemperatur [°C]	0...65; (bei Einsatz in Wasser und wasserbasierten Medien: 0...35 °C)
Behälterdruck [bar]	0,5; (bei Einbau mit Montagezubehör: E43001 - E43007, E43019)
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	10...36 DC
Stromaufnahme [mA]	13; (24 V)
Schutzklasse	II
Verpolungsschutz	ja
Messprinzip	kapazitiv
Ein-/Ausgänge	
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Ausgänge	
Gesamtzahl Ausgänge	1
Ausgangssignal	Schaltsignal
Elektrische Ausführung	PNP
Anzahl der digitalen Ausgänge	1
Ausgangsfunktion	Öffner
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	2,5



Füllstandsensor zur Grenzstanderfassung

LI0481--K-00KNPKG/US

Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	250
Schaltfrequenz DC	[Hz]	5
Kurzschlusschutz		ja
Ausführung Kurzschlusschutz		getaktet
Überlastfest		ja

Mess-/Einstellbereich

Stablänge L	[mm]	481
-------------	------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	0...65
Hinweis zur Umgebungstemperatur		bei Einsatz in Wasser und wasserbasierten Medien: 0...35 °C
Schutzart		IP 67

Zulassungen / Prüfungen

Zulassung	WHG § 19	
EMV	EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF gestrahlt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV Koppelzange
	EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden	10 V (500 Ω AC)

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	Ø 16
Werkstoffe		PP; TPE-V
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		PP-H

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	unsicherer Bereich	1 x LED, rot

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet



Füllstandsensor zur Grenzstanderfassung

LI0481--K-00KNPKG/US

Anschluss

