


Zylindersensor für Profilstangenzyylinder

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: MK5108 + E11799

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



1 Aktive Fläche



Produktmerkmale

Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Abmessungen [mm]	37 x 30 x 27

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...30 DC
Stromaufnahme [mA]	< 10
Verpolungsschutz	ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms]	2

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	300
Schaltfrequenz DC [Hz]	5000



Zylindersensor für Profilstangenzyylinder

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Kurzschlussschutz	ja
Ausführung Kurzschlussschutz	getaktet
Überlastfest	ja

Erfassungsbereich

Ansprechempfindlichkeit [mT]	3
Überfahrgeschwindigkeit [m/s]	< 5

Genauigkeit / Abweichungen

Hysteresis [mm]	1
Reproduzierbarkeit [mm]	0,1

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...75
Schutzart	IP 67

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 60947-5-2
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mechanische Daten

Aktive Fläche	vorn
Zylinderbauform	Profilstangenzyylinder
Abmessungen [mm]	37 x 30 x 27
Werkstoffe	Aluminium; Kunststoff

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
---------	---------------	---------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



Zylindersensor für Profilstangenzyylinder

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Anschluss

