


OGS700



Laser-Einweglichtschränke Sender

OGSLOOKG/US100



Produktmerkmale		
Lichtart		Rotlicht
Laserschutzklasse		1
Gehäuse		Gewindebauform
Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschränke
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...36 DC
Stromaufnahme	[mA]	13
Schutzklasse		II
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	655
Typ. Lebensdauer	[h]	50000
Erfassungsbereich		
Sender / Empfänger		Sender
Reichweite	[m]	< 60
Reich-/Tastweite einstellbar		nein
Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts	[mm]	3; (60 m)
Max. Lichtfleckdurchmesser	[mm]	312
Lichtfleckabmessungen gelten für		bei maximaler Reichweite
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...60
Schutzart		IP 65; IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
Laserschutzklasse		1



Laser-Einweglichtschränke Sender

OGSLOOKG/US100

Laserschutzhinweis	Achtung:		Laserlicht
	Laserklasse:		1
			EN / IEC60825-1:2007
			EN / IEC60825-1:2014
			Entspricht 21 CFR Part 1040 mit Ausnahme der Abweichungen in Übereinstimmung mit der Laser Notice Nr. 50, Juni 2007.
MTTF	[Jahre]	1018	

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	64,3
Gehäuse		Gewindebauform
Abmessungen	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Gewindebezeichnung		M18 x 1
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L); PA; EPDM
Optikwerkstoff		PMMA

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün

Zubehör	
Lieferumfang	Befestigungsmuttern: 2

Bemerkungen	
Bemerkungen	Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



Anschluss

