




Fiberoptikverstärker

OMF-FKOW/T/LS-500



Empfänger in unterer Optik
Sender in oberer Optik



Produktmerkmale		
Lichtart		Rotlicht
Gehäuse		Quaderförmig
Elektrische Daten		
Frequenz AC	[Hz]	47...63
Betriebsspannung	[V]	24...240 AC/DC
Stromaufnahme	[mA]	26
Max. Leistungsaufnahme	[VA]	6
Schutzklasse		II
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	660
Typ. Lebensdauer	[h]	100000
Bezugstemperatur für Lebensdauer	[°C]	25
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		Relais
Ausgangsfunktion		Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar)
Kontaktbelastbarkeit		3A / 250 V AC
Schaltfrequenz AC	[Hz]	10
Schaltfrequenz DC	[Hz]	10
Kurzschlussschutz		nein
Zeitfunktion	[s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14




Fiberoptikverstärker

OMF-FKOW/T/LS-500

Erfassungsbereich		
Reichweite	[m]	< 0,6; (Einweglichtschranke)
Tastweite	[mm]	< 175; (im Tastbetrieb)
Reich-/Tastweite einstellbar		ja
Reaktionszeiten		
Ansprechzeit	[s]	< 10
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...40
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	204
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	73 x 45 x 49
Werkstoffe		ABS glasfaserverstärkt
Optikwerkstoff		PMMA
Ausrichtung Optik		seitliche Optik
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
	Funktion	1 x LED, rot
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		

Steckverbindung: 1 x 7/8"; Codierung: A; Arretierung: Aluminium, farblos eloxiert



Anschluss

