


Einweglichtschranke Empfänger

OTE-FPKG/US-100-KPF

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Empfänger in unterer Optik

Produktmerkmale

Gehäuse Quaderförmig

Einsatzbereich

Funktionsprinzip Einweglichtschranke

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...50 DC

Stromaufnahme [mA] 30; ((24 V))

Schutzklasse II

Verpolungsschutz ja

Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)

Max. Spannungsabfall [V] 2,5

Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250

Schaltfrequenz DC [Hz] 150

Kurzschlusschutz ja

Ausführung Kurzschlusschutz getaktet

Überlastfest ja

Erfassungsbereich

Sender / Empfänger Empfänger

OT5043



Einweglichtschranke Empfänger

OTE-FPKG/US-100-KPF

Reichweite	[m]	< 10
Reich-/Tastweite einstellbar		ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Schutzart		IP 65

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mechanische Daten

Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	75 x 19 x 30
Werkstoffe		PBT
Optikwerkstoff		PMMA

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Zubehör

Lieferumfang		Befestigungswinkel: 1, E20461 Schraubendreher
--------------	--	--

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



Anschluss

