


Inkrementaler Drehgeber mit Hohlwelle

RP-0900-I05/N10

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Produktmerkmale

Auflösung	900 Striche
Wellenausführung	durchgehende Hohlwelle
Wellendurchmesser [mm]	20

Elektrische Daten

Betriebsspannungstoleranz [%]	10
Betriebsspannung [V]	5 DC
Stromaufnahme [mA]	< 150

Ausgänge

Elektrische Ausführung	TTL
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]	20
Schaltfrequenz [kHz]	300
Phasenversatz A und B [°]	90

Mess-/Einstellbereich

Auflösung	900 Striche
-----------	-------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-30...60
--------------------------	----------



Inkrementaler Drehgeber mit Hohlwelle

RP-0900-I05/N10

Hinweis zur Umgebungstemperatur		höhere Temperatur auf Anfrage
Lagertemperatur	[°C]	Diagramm siehe Montageanleitung
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	-30...100
Schutzart		98
		IP 64

Zulassungen / Prüfungen

Schockfestigkeit		100 g (6 ms)
Vibrationsfestigkeit	EN 60068-2-6	200 g (50...2000 Hz)

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	Ø 87 / L = 45
Werkstoffe		Aluminium
Max. Drehzahl mechanisch	[U/min]	6000
Max. Anfangsdrehmoment	[Nm]	10
Bezugstemperatur Drehmoment	[°C]	20
Wellenausführung		durchgehende Hohlwelle
Wellendurchmesser	[mm]	20
Wellenpassung		H7
Wellenwerkstoff		1.4104 (Stahl)
Einbautiefe der Welle	[mm]	10
Max. axialer Wellenversatz	[mm]	1,5

Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PUR; radial

braun	A
grün	A invertiert
grau	B
rosa	B invertiert
rot	0-Index
schwarz	0-Index invertiert
blau	L+ Sensor
weiß	0V Sensor
braun / grün	L+ (Up)
weiß / grün	0V (Un)
violett	Störung invertiert
Schirm	Gehäuse

Diagramme und Kurven

Impulsdiagramm	Drehrichtung im Uhrzeigersinn (auf die Welle gesehen)
----------------	--