

Inkrementaler Drehgeber mit Vollwelle

RU-0300-I05/L2

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Position der Referenzmarke |
| 2 | M4 Tiefe 5 mm |



Produktmerkmale

Auflösung	300 Striche
Wellenausführung	Vollwelle
Wellendurchmesser [mm]	6

Elektrische Daten

Betriebsspannungstoleranz	[%]	10
Betriebsspannung	[V]	5 DC
Stromaufnahme	[mA]	150

Ausgänge

Elektrische Ausführung	TTL
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]	20
Schaltfrequenz [kHz]	300
Phasenversatz A und B [°]	90

Mess-/Einstellbereich

Auflösung	300 Striche
-----------	-------------


Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...100
Lagertemperatur	[°C]	-30...100
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	98
Schutzart		IP 64



Inkrementaler Drehgeber mit Vollwelle

RU-0300-I05/L2

Zulassungen / Prüfungen		
Schockfestigkeit		100 g (6 ms)
Vibrationsfestigkeit		10 g (55...2000 Hz)
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	Ø 58 / L = 46
Werkstoffe		Aluminium
Max. Drehzahl mechanisch	[U/min]	12000
Max. Anfangsdrehmoment	[Nm]	1
Bezugstemperatur Drehmoment	[°C]	20
Wellenausführung		Vollwelle
Wellendurchmesser	[mm]	6
Wellenwerkstoff		1.4104 (Stahl)
Max. Wellenbelastung axial am Wellenende	[N]	10
Max. Wellenbelastung radial am Wellenende	[N]	20
Befestigungsflansch		Synchroflansch
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 2 m, PUR; axial		
braun	A	
grün	A invertiert	
grau	B	
rosa	B invertiert	
rot	0-Index	
schwarz	0-Index invertiert	
blau	L+ Sensor	
weiß	0V Sensor	
braun / grün	L+ (Up)	
weiß / grün	0V (Un)	
violett	Störung invertiert	
Schirm	Gehäuse	
Diagramme und Kurven		
Impulsdiagramm	 Drehrichtung im Uhrzeigersinn (auf die Welle gesehen)	