

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



- 1 Position der Referenzmarke  
2 M4 Tiefe 5 mm



### Produktmerkmale

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Auflösung              | 50 Striche |
| Wellenausführung       | Vollwelle  |
| Wellendurchmesser [mm] | 6          |

### Elektrische Daten

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
| Stromaufnahme [mA]   | 150        |

### Ausgänge

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Elektrische Ausführung             | HTL    |
| Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 50     |
| Schaltfrequenz [kHz]               | 300    |
| Ausführung Kurzschlusschutz        | < 60 s |
| Phasenversatz A und B [°]          | 90     |

### Mess-/Einstellbereich

|           |            |
|-----------|------------|
| Auflösung | 50 Striche |
|-----------|------------|

### Umgebungsbedingungen

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur [°C]                     | -20...85  |
| Lagertemperatur [°C]                         | -30...100 |
| Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 98        |



## Inkrementaler Drehgeber mit Vollwelle

RU-0050-I24/L2

|           |       |
|-----------|-------|
| Schutzart | IP 64 |
|-----------|-------|

### Zulassungen / Prüfungen

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Schockfestigkeit     | 100 g (6 ms)        |
| Vibrationsfestigkeit | 10 g (55...2000 Hz) |

### Mechanische Daten

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Abmessungen [mm]                              | Ø 58 / L = 46  |
| Werkstoffe                                    | Aluminium      |
| Max. Drehzahl mechanisch [U/min]              | 12000          |
| Max. Anfangsdrehmoment [Nm]                   | 1              |
| Bezugstemperatur [°C]                         | 20             |
| Wellenausführung                              | Vollwelle      |
| Wellendurchmesser [mm]                        | 6              |
| Wellenwerkstoff                               | 1.4104 (Stahl) |
| Max. Wellenbelastung axial am Wellenende [N]  | 10             |
| Max. Wellenbelastung radial am Wellenende [N] | 20             |
| Befestigungsflansch                           | Synchroflansch |

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR; axial

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| braun        | A                  |
| grün         | A invertiert       |
| grau         | B                  |
| rosa         | B invertiert       |
| rot          | 0-Index            |
| schwarz      | 0-Index invertiert |
| blau         | L+ Sensor          |
| weiß         | 0V Sensor          |
| braun / grün | L+ (Up)            |
| weiß / grün  | 0V (Un)            |
| violett      | Störung invertiert |
| Schirm       | Gehäuse            |

### Diagramme und Kurven

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Impulsdiagramm | <p>Drehrichtung im Uhrzeigersinn (auf die Welle gesehen)</p> |
|----------------|--------------------------------------------------------------|