




Strömungswächter mit Rückflussverhinderer

SBY34BF0BPKG/US

Beachten Sie das geänderte Gehäusedesign!



Produktmerkmale	
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Prozessanschluss	Rp 3/4
Einsatzbereich	
Medien	Flüssige Medien; Wasser; Glykol-Lösungen; Kühlschmiermittel
Mediumtemperatur [°C]	0...85
Druckfestigkeit [bar]	40
Druckfestigkeit [MPa]	4
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	10...30 DC; (nach SELV/PELV)
Stromaufnahme [mA]	< 15
Schutzklasse	III
Verpolungsschutz	ja



Strömungswächter mit Rückflussverhinderer

SBY34BF0BPKG/US

Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 1	
Ausgänge		
Gesamtzahl Ausgänge	1	
Ausgangssignal	Schaltsignal	
Elektrische Ausführung	PNP	
Anzahl der digitalen Ausgänge	1	
Ausgangsfunktion	Schließer	
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	2,5	
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	100	
Kurzschlussschutz	ja	
Überlastfest	ja	
Mess-/Einstellbereich		
Einstellbereich [l/min]	2...50	
Genauigkeit / Abweichungen		
Reproduzierbarkeit [% vom Endwert]	1	
Hysterese [l/min]	1...3	
Messfehler [% vom Endwert]	± 5	
Reaktionszeiten		
Ansprechzeit [s]	< 0,01	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	0...60	
Lagertemperatur [°C]	-15...80	
Schutzart	IP 65; IP 67	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Schockfestigkeit	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Jahre]	3318	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]	476,5	
Werkstoffe	Messing chemisch vernickelt; PP; Aluminium eloxiert; PA	
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4310 (Edelstahl / 301); 1.4301 (Edelstahl / 304); PBT; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; Polyolefin; O-Ring: FKM	
Prozessanschluss	Rp 3/4	
Schaltzyklen mechanisch	10 Millionen	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	4 x LED, gelb



Strömungswächter mit Rückflussverhinderer

SBY34BF0BPKG/US

Zubehör	
Lieferumfang	Innensechskantschlüssel
Bemerkungen	
Bemerkungen	Achtung Kappe nicht über den Maximalwert des Einstellbereichs hinaus verdrehen
	Alle Angaben gelten für Wasser (20 °C).
Hinweise	Beachten Sie das geänderte Gehäusedesign!
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



Anschluss





Diagramme und Kurven

Druckverlust



dP Druckverlust

Q Durchflussmenge