


Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SFR12AACE1

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Produktmerkmale

Prozessanschluss	G 1/2 Außengewinde
------------------	--------------------

Einsatzbereich

Applikation	Ex-Bereich Zone 1
Mediumtemperatur [°C]	-25...80
Druckfestigkeit [bar]	5

Flüssige Medien

Applikation	Ex-Bereich Zone 1
Mediumtemperatur [°C]	-25...80

Elektrische Daten

Anschluss an Auswerteelektronik	VS 0200 Exi
---------------------------------	-------------

Mess-/Einstellbereich

Flüssige Medien

Einstellbereich [cm/s]	0...60
Größte Empfindlichkeit [cm/s]	0...20

Genauigkeit / Abweichungen

Temperaturgradient [K/min]	7
----------------------------	---

Reaktionszeiten

Ansprechzeit [s]	2...20
------------------	--------

Flüssige Medien

Ansprechzeit [s]	2...20
------------------	--------

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Mechanische Daten

Gehäuse	Gewindebauform
Werkstoffe	PTFE
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	PTFE
Prozessanschluss	G 1/2 Außengewinde

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------




Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SFR12AACE1

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, TPE-S; Max. Leitungslänge: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Anschluss



	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
BK =	schwarz
WH =	weiß
GY =	grau