


Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SFR14ZBB

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: SF5300 + E40099

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Produktmerkmale

Prozessanschluss G 1/4 Außengewinde

Einsatzbereich

Applikation Hochtemperaturbereich
Medien Flüssige Medien; Gasförmige Medien
Druckfestigkeit [bar] 30

Flüssige Medien

Applikation Hochtemperaturbereich
Mediumtemperatur [°C] 0...120

Gasförmige Medien

Mediumtemperatur [°C] 0...100

Elektrische Daten

Anschluss an Auswerteelektronik VS 0200

Mess-/Einstellbereich

Flüssige Medien

Einstellbereich [cm/s] 3...300
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 3...60

Gasförmige Medien

Einstellbereich [cm/s] 200...2000
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 200...800

Genauigkeit / Abweichungen

Temperaturgradient [K/min] 15

Reaktionszeiten

Ansprechzeit [s] 1...10

Flüssige Medien

Ansprechzeit [s] 1...10

SF2300



Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SFR14ZBB

Gasförmige Medien	
Ansprechzeit	[s] 1...10
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gehäuse	Gewindebauform
Werkstoffe	1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Prozessanschluss	G 1/4 Außengewinde
Zubehör	
Lieferumfang	Dichtungen: 2 x AMF 30
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Kabel: 2 m, Silikon; Max. Leitungslänge: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Anschluss	



	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
BK =	schwarz
WH =	weiß
GY =	grau