

SFR12XBK/6M



ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — SF3410-01 — 05.11.2020 — 




Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SFR12XBK/6M

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	389,5
Gehäuse		Gewindebauform
Werkstoffe		Keramik (99,7 % Al ₂ O ₃)
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		Keramik (99,7 % Al ₂ O ₃)
Prozessanschluss		G 1/2 Außengewinde
Einbaulänge EL	[mm]	45

Zubehör	
Lieferumfang	Dichtungen: 1, PTFE
Bemerkungen	
Bemerkungen	Verwenden Sie zur Abdichtung die mitgelieferte PTFE-Dichtung.
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss	
Kabel: 6 m, PUR; Max. Leitungslänge: 100 m; 5 x 0,34 mm ² , PVC	
Anschluss	



	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
BK =	schwarz
WH =	weiß
GY =	grau