


Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: SL0101

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

**Produktmerkmale**Anzahl der Ein- und
Ausgänge

Anzahl der Relais-Ausgänge: 1

Prozessanschluss

Ø 23 mm

Einsatzbereich

Druckfestigkeit

[bar]

1

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

80...250 AC/DC

Verpolungsfest

nein

Ein-/AusgängeAnzahl der Ein- und
Ausgänge

Anzahl der Relais-Ausgänge: 1

Ausgänge

Ausgangssignal

Schaltsignal

Anzahl der Relais-Ausgänge

1

Kontaktbelastbarkeit

3 A (30 V DC / 250 V AC)

Schaltfunktion

Strömungsüberwachung

Relais zieht bei Strömung an

Kurzschlussfest

nein

Überlastfest

nein

Mess-/Einstellbereich

Gasförmige Medien

Einstellbereich

[cm/s]

100...1000



Luftstromwächter

SLG23CEEAKOA

Größte Empfindlichkeit	[cm/s]	100...400
Genauigkeit / Abweichungen		
Temperaturgradient	[K/min]	5
Reaktionszeiten		
Ansprechzeit	[s]	3...60
Gasförmige Medien		
Ansprechzeit	[s]	3...60
Software / Programmierung		
Schaltpunktabgleich		Potentiometer
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...50
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90
Schutzart		IP 65
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	Ø 23
Werkstoffe		Gehäuse: PBT; Sensorfläche: Titan
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		PBT; Titan
Prozessanschluss		Ø 23 mm
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Funktion	1 x LED, rot
	Funktion	1 x LED, grün
Elektrischer Anschluss		
Erforderliche Absicherung		Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 5 A; flink
Zubehör		
Lieferumfang		Befestigungsschelle: 1, E40048
		Schraubendreher
Bemerkungen		
Bemerkungen		Empfehlung Nach einem Kurzschluss das Gerät auf sichere Funktion prüfen!
Verpackungseinheit		1 Stück


Luftstromwächter

SLG23CEEAKOA

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Anschluss



Hinweis Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1 ≤ 5 A flink
Adernfarben :

BN =	braun
BU =	blau
BK =	schwarz
WH =	weiß