


## Auswerteeinheit für Strömungssensoren

VS0200/230VAC

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: SN0150

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



1 Befestigung auf Tragschiene



### Einsatzbereich

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Applikation | Strömungsüberwachung |
|-------------|----------------------|

### Elektrische Daten

|                               |      |          |
|-------------------------------|------|----------|
| Betriebsspannungstoleranz     | [%]  | -10...10 |
| Betriebsspannung              | [V]  | < 230 AC |
| Max. Leistungsaufnahme        | [VA] | 3        |
| Bereitschaftsverzögerungszeit | [s]  | 30       |
| Anzahl Kanäle                 |      | 1        |

### Ausgänge

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Elektrische Ausführung                 | Relais                       |
| Kontaktbelastbarkeit                   | 4 A, 250 V AC                |
| Schaltfunktion<br>Strömungsüberwachung | Relais zieht bei Strömung an |

### Software / Programmierung

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Schaltpunktabgleich                 | Potentiometer   |
| Bereichswahl flüssig /<br>gasförmig | Schiebeschalter |

### Umgebungsbedingungen


|                     |      |        |
|---------------------|------|--------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | 0...60 |
| Schutzart           |      | IP 40  |
| Schutzart Klemmen   |      | IP 20  |



## Auswerteeinheit für Strömungssensoren

VS0200/230VAC

| Mechanische Daten                 |                      |               |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|
| Gehäuse                           | Klemmschienengehäuse |               |
| Abmessungen                       | [mm]                 | 75 x 55 x 110 |
| Werkstoffe                        | Kunststoff           |               |
| Anzeigen / Bedienelemente         |                      |               |
| Anzeige                           | Funktion             | 11 x LED      |
| Bemerkungen                       |                      |               |
| Verpackungseinheit                | 1 Stück              |               |
| Elektrischer Anschluss            |                      |               |
| Anschlussklemmen: 16 x ...2,5 mm² |                      |               |
| Anschluss                         |                      |               |



- 1: Relais Strömungsüberwachung  
Adernfarben :
- BN = braun  
BU = blau  
BK = schwarz  
WH = weiß  
GY = grau