




Auswerteeinheit für Strömungssensoren

VS0200/230VAC

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: SN0150
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.




Einsatzbereich		
Applikation	Strömungsüberwachung; Temperaturüberwachung	
Elektrische Daten		
Betriebsspannungstoleranz	[%]	-10...10
Betriebsspannung	[V]	< 230 AC
Max. Leistungsaufnahme	[VA]	3
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	30
Anzahl Kanäle		1
Ausgänge		
Elektrische Ausführung	Relais	
Kontaktbelastbarkeit	4 A, 250 V AC	
Schaltfunktion Strömungsüberwachung	Relais zieht bei Strömung an	
Schaltfunktion Temperaturüberwachung	Relais zieht bei Temperaturüberschreitung an	
Software / Programmierung		
Schaltpunktabgleich	Potentiometer	
Bereichswahl flüssig / gasförmig	Schiebeschalter	
Schaltpunkteinstellung	Potentiometer	
Temperaturbereich	[°C]	20...80
Reproduzierbarkeit des eingestellten Schaltpunktes	[K]	4



Auswerteeinheit für Strömungssensoren

VS0200/230VAC

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...60
Schutzart		IP 40
Schutzart Klemmen		IP 20
Mechanische Daten		
Gehäuse		Klemmschienengehäuse
Abmessungen	[mm]	75 x 55 x 110
Werkstoffe		Kunststoff
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Funktion	11 x LED
	Schaltzustand	LED, rot
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Anschlussklemmen: 16 x ...2,5 mm ²		
Anschluss		



- 1: Temperaturüberwachung
 2: Leitungsüberwachung
 Adernfarben :
 BN = braun
 BU = blau
 BK = schwarz
 WH = weiß
 GY = grau