


Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: SI5006 + E40107

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

**Produktmerkmale**

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Prozessanschluss	1/2" NPT

Einsatzbereich

Medien	Flüssige Medien
Mediumtemperatur [°C]	-25...60
Druckfestigkeit [bar]	30

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	80...140 AC
Stromaufnahme [mA]	< 40
Bereitschaftsverzögerungszeit [s]	< 20

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
------------------------------	----------------------------------

Ausgänge

Gesamtzahl Ausgänge	1
Ausgangssignal	Schaltsignal
Elektrische Ausführung	Relais
Anzahl der digitalen Ausgänge	1




Strömungswächter

SCN12ABAAKOW/LS/CSA

Ausgangsfunktion		Schließer
Kurzschlusschutz		nein
Mess-/Einstellbereich		
Einstellbereich	[cm/s]	3...300
Größte Empfindlichkeit	[cm/s]	3...60
Genauigkeit / Abweichungen		
Temperaturgradient	[K/min]	15
Reaktionszeiten		
Ansprechzeit	[s]	1...10
Software / Programmierung		
Schaltpunktabgleich	Potentiometer	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...60
Schutzart	IP 67	
Mechanische Daten		
Werkstoffe	PBT-GF20	
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4305 (Edelstahl / 303)	
Prozessanschluss	1/2" NPT	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Funktion	11 x LED
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		

Steckverbindung: 1 x 1/2"; Codierung: C





Strömungswächter

SCN12ABAAKOW/LS/CSA

Anschluss

