




Auswerteeinheit für Strömungssensoren

VS2000/240VAC/EXI/1G



1 Befestigung auf Tragschiene



Einsatzbereich

Applikation Strömungsüberwachung; Leitungsüberwachung

Elektrische Daten

Frequenz AC	[Hz]	47...63
Betriebsspannungstoleranz	[%]	-10...10
Betriebsspannung	[V]	< 240 AC
Max. Leistungsaufnahme	[VA]	5
Verpolungsfest		nein
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	30
Anzahl Kanäle		1

Ausgänge

Elektrische Ausführung	Relais
Kontaktbelastbarkeit	4 A (250 V AC $\cos \phi > 0,7$) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC)
Schaltfunktion Strömungsüberwachung	Relais zieht bei Strömung an
Schaltfunktion Leitungsüberwachung	Relais fällt bei Drahtbruch ab
Kurzschlussfest	nein
Überlastfest	nein

Software / Programmierung

Schaltpunktabgleich	Potentiometer
Bereichswahl flüssig / gasförmig	Schiebeschalter

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...60
Schutzart		IP 40



Auswerteeinheit für Strömungssensoren

VS2000/240VAC/EXI/1G

Schutzart Klemmen		IP 20	
Zulassungen / Prüfungen			
Zulassung		PTB 01 ATEX 2075	
ATEX Gerätekenzeichnung		 II (1) G [Ex ia Ga] IIC	
MTTF [Jahre]		248	
Mechanische Daten			
Gewicht [g]		536,5	
Gehäuse		Klemmschienengehäuse	
Abmessungen [mm]		78 x 45 x 120	
Werkstoffe		Kunststoff	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Funktion	11 x LED
		Schaltzustand	LED, rot
Elektrischer Anschluss			
Erforderliche Absicherung		Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 5 A; flink; Die Sicherung außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs platzieren.	
Bemerkungen			
Bemerkungen		Achtung Der Schaltverstärker muss außerhalb des Ex-Bereiches montiert werden!	
		Empfehlung Nach einem Kurzschluss das Gerät auf sichere Funktion prüfen!	
Verpackungseinheit		1 Stück	




Auswerteeinheit für Strömungssensoren

VS2000/240VAC/EXI/1G

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: 15 x ...2,5 mm²

Anschluss



1 Strömungsüberwachung

2 Leitungsüberwachung

Hinweis Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1 ≤ 5 A flink
Die Sicherung außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs platzieren.
Adernfarben :

BN = braun

BU = blau

BK = schwarz

WH = weiß

GY = grau

Weitere Daten

Maximalwerte für Steuerstromkreis

in Zündschutzart	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
Eigensicherheit				
Spannung [V]	15,8	15,8	15,8	15,8
Strom [mA]	92	92	92	92
Leistung [mW]	680	680	680	680
Äußere Induktivität [mH]	1	1	1	1
Äußere Kapazität [µF]	0,185	1,6	0,185	1,6