




Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: SI1100 + E40128
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Produktmerkmale		
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 1	
Prozessanschluss	M12 x 1	
Einsatzbereich		
Medien	Aggressive Medien	
Mediumtemperatur	[°C]	-25...80
Druckfestigkeit	[bar]	30
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	20...36 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 45
Verpolungsschutz		ja
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	< 20
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 1	
Ausgänge		
Gesamtzahl Ausgänge	1	
Ausgangssignal	Schaltsignal	
Elektrische Ausführung	PNP	



Strömungswächter

SCM12ABTFPKG/US-100-IPF

Anzahl der digitalen Ausgänge		1
Ausgangsfunktion		Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	400
Kurzschlussschutz		ja
Ausführung Kurzschlussschutz		getaktet
Überlastfest		ja
Mess-/Einstellbereich		
Einstellbereich	[cm/s]	3...300
Größte Empfindlichkeit	[cm/s]	3...60
Genauigkeit / Abweichungen		
Temperaturgradient	[K/min]	15
Reaktionszeiten		
Ansprechzeit	[s]	1...10
Software / Programmierung		
Schaltpunktabgleich		Potentiometer
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	M12 x 1
Gewindebezeichnung		M12 x 1
Werkstoffe		PBT-GF20
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		3.7235 (Titan)
Prozessanschluss		M12 x 1
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Funktion	11 x LED
Zubehör		
Lieferumfang		Dichtungen: 2 x AMF 30 Schraubendreher
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Strömungswächter

SCM12ABTFPKG/US-100-IPF

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



Anschluss

