


Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Produktmerkmale**

Anzahl der Ein- und Ausgänge

Anzahl der digitalen Ausgänge: 1

Prozessanschluss

G 1/4 Außengewinde

Einsatzbereich

Medien

Flüssige Medien

Mediumtemperatur [°C]

-25...80

Druckfestigkeit [bar]

30

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

20...36 DC

Stromaufnahme [mA]

< 45

Verpolungsschutz

ja

Bereitschaftsverzögerungszeit [s]

< 20

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge

Anzahl der digitalen Ausgänge: 1

Ausgänge

Gesamtzahl Ausgänge

1

Ausgangssignal

Schaltsignal

Elektrische Ausführung

PNP

Anzahl der digitalen Ausgänge

1

Ausgangsfunktion

Schließer / Öffner; (parametrierbar)

**Strömungswächter**

SCR14ABAFPKG/10M/PH

Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	400
Kurzschlussschutz		ja
Ausführung Kurzschlussschutz		getaktet
Überlastfest		ja
Mess-/Einstellbereich		
Einstellbereich	[cm/s]	3...300
Größte Empfindlichkeit	[cm/s]	3...60
Genauigkeit / Abweichungen		
Temperaturgradient	[K/min]	15
Reaktionszeiten		
Ansprechzeit	[s]	1...10
Software / Programmierung		
Schaltpunktabgleich		Potentiometer
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Werkstoffe		PBT-GF20
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4305 (Edelstahl / 303)
Prozessanschluss		G 1/4 Außengewinde
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Funktion	11 x LED
Zubehör		
Lieferumfang		Dichtungen: 2 x AMF 30 Schraubendreher
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück



Strömungswächter

SCR14ABAFPKG/10M/PH

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Anschluss



BN =	Adernfarben :
BU =	braun
BK =	blau
	schwarz