


Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

STR14ABBE1/10m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Produktmerkmale

Prozessanschluss	G 1/4 Außengewinde
------------------	--------------------

Einsatzbereich

Applikation	Ex-Bereich Zone 1
Mediumtemperatur [°C]	-25...80
Druckfestigkeit [bar]	30

Flüssige Medien

Applikation	Ex-Bereich Zone 1
Mediumtemperatur [°C]	-25...80

Gasförmige Medien

Mediumtemperatur [°C]	-25...80
-----------------------	----------

Elektrische Daten

Anschluss an Auswerteelektronik	VS 0100 Ex
---------------------------------	------------

Mess-/Einstellbereich

Flüssige Medien

Einstellbereich [cm/s]	3...300
Größte Empfindlichkeit [cm/s]	3...60

Gasförmige Medien

Einstellbereich [cm/s]	5...1500
------------------------	----------

Genauigkeit / Abweichungen

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionszeiten

Ansprechzeit [s]	1...10
------------------	--------

Flüssige Medien

Ansprechzeit [s]	1...10
------------------	--------

Gasförmige Medien

Ansprechzeit [s]	1...10
------------------	--------

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Mechanische Daten

Gehäuse	Gewindebauform
---------	----------------



Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

STR14ABBE1/10m

Werkstoffe

1.4571 (Edelstahl / 316Ti)

Prozessanschluss

G 1/4 Außengewinde

Bemerkungen


Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, Silflex-PUR; Max. Leitungslänge: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Anschluss



BN =	Adernfarben :	braun
GN =		grün
WH =		weiß
YE =		gelb