




Strömungswächter

SCE18ADBFPKG/PH

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: SI5000 + E40104
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Produktmerkmale	
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Prozessanschluss	T-Verschraubung QL 18 / ST DIN 2353
Einsatzbereich	
Applikation	Hochdruckbereich
Medien	Flüssige Medien
Mediumtemperatur [°C]	-25...80
Druckfestigkeit [bar]	300
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	20...36 DC
Stromaufnahme [mA]	< 45
Verpolungsschutz	ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s]	< 20
Ein-/Ausgänge	
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Ausgänge	
Gesamtzahl Ausgänge	1
Ausgangssignal	Schaltsignal



Strömungswächter

SCE18ADBFPKG/PH

Elektrische Ausführung	PNP	
Anzahl der digitalen Ausgänge	1	
Ausgangsfunktion	Schließer / Öffner; (parametrierbar)	
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	2,5	
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	400	
Kurzschlussschutz	ja	
Ausführung Kurzschlussschutz	getaktet	
Überlastfest	ja	
Mess-/Einstellbereich		
Einstellbereich [cm/s]	3...300	
Größte Empfindlichkeit [cm/s]	3...60	
Genauigkeit / Abweichungen		
Temperaturgradient [K/min]	300	
Reaktionszeiten		
Ansprechzeit [s]	1...10	
Software / Programmierung		
Schaltpunktabgleich	Potentiometer	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80	
Schutzart	IP 67	
Mechanische Daten		
Abmessungen [mm]	60 x 41 x 101	
Werkstoffe	PBT-GF20	
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4571 (Edelstahl / 316Ti)	
Prozessanschluss	T-Verschraubung QL 18 / ST DIN 2353	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Funktion	11 x LED
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	

ST6600





Strömungswächter

SCE18ADBFPKG/PH

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Anschluss



BN =	Adernfarben :
BU =	braun
BK =	blau
	schwarz