


TK7460



Temperaturschalter mit intuitiver Schaltpunkteinstellung

TK-250CLFR12-QKPKG / US



Produktmerkmale

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 2	
Messbereich	-25...140 °C	-13...284 °F
Prozessanschluss	Gewindeanschluss G 1/2	
Einbaulänge EL [mm]	250	

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte	
Messelement	1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A)	
Medien	Flüssige und gasförmige Medien	
Mediumtemperatur [°C]	-40...145	
Druckfestigkeit [bar]	300	

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	9,6...32 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)	
Stromaufnahme [mA]	< 30	
Schutzklasse	III	
Verpolungsschutz	ja	
Bereitschaftsverzögerungszeit [s]	0,5	

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 2	
------------------------------	----------------------------------	--

Ausgänge

Gesamtzahl Ausgänge	2	
Ausgangssignal	Schaltsignal	
Elektrische Ausführung	PNP	
Anzahl der digitalen Ausgänge	2	
Ausgangsfunktion	Schließer / Öffner	
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	2	



Temperaturschalter mit intuitiver Schaltpunkteinstellung

TK-250CLFR12-QKPKG / US

Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	500
Kurzschlusschutz		ja
Ausführung Kurzschlusschutz		getaktet
Überlastfest		ja

Mess-/Einstellbereich

Messbereich	-25...140 °C	-13...284 °F
Schaltpunkt SP	-20...140 °C	-4...284 °F

Genauigkeit / Abweichungen

Temperatureinfluss pro 10 K	[K]	0,1 **)
Wiederholgenauigkeit	[K]	± 0,1
Einstellgenauigkeit	[K]	± 3

Reaktionszeiten

Ansprechdynamik T05 / T09	[s]	1 / 3; (nach DIN EN 60751)
---------------------------	-----	----------------------------

Software / Programmierung

Schaltpunktabgleich		Einstellringe
---------------------	--	---------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...80
Hinweis zur Umgebungstemperatur		bei Mediumtemperatur: < 80 °C
		-40...50 °C
		bei Mediumtemperatur: < 145 °C
Lagertemperatur	[°C]	-40...100
Schutzart		IP 67

Zulassungen / Prüfungen

EMV	DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF gestrahlt	10 V/m
	DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden	10 V
Schockfestigkeit	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[Jahre]	643,1
UL-Zulassung	Zulassungsnummer UL	K018

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	142
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L); PC; PBT; FKM
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4404 (Edelstahl / 316L); FKM
Anzugsdrehmoment	[Nm]	45
Prozessanschluss		Gewindeanschluss G 1/2
Stabdurchmesser	[mm]	6
Einbaulänge EL	[mm]	250

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	2 x LED, gelb
---------	---------------	---------------



Temperaturschalter mit intuitiver Schaltpunkteinstellung

TK-250CLFR12-QKPKG / US

Bemerkungen


Bemerkungen	***) Bei Abweichung von der Referenzbedingung 25 °C
	Die Werte für Genauigkeit gelten für bewegtes Wasser.
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet



Anschluss



Farbkennzeichnung nach DIN EN 60947-5-2

Adernfarben :

BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
WH =	weiß